

Garant
TCMT 16T308, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado