

Garant
TCMT 16T308, Clase: HB7035-1

Datos de pedido

Número de pedido	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Clase	HB7035-1

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado