

Garant
TNMG 160404, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SM
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado