

**Garant**
**TNMG 160408, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Clase de artículo	21G

### Descripción

TNMG 160408 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado