

**Garant**
**VC. T 110304, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Clase de artículo	21G

### Descripción

VC. T 110304 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SS  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

### Descripción técnica

Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado