

Garant
VC.T 160402, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	261370 HB7035-1
GTIN	4045197874887
Clase de artículo	21G

Descripción

VCMT 160402 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado