

Garant
VNMG 160408, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Clase de artículo	21G

Descripción

VNMG 160408 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,08 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS

Avance f	0,08 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado