

Garant
WNMG 060408, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 060408 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Clase	HB7035-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado