

Garant
WNMG 080404, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080404 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Rompevirutas	SS

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado