


**Garant**
**WNMG 080404, Clase: HB7035-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 080404 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7035-1

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado