


Garant
WNMG 080408, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	252070 HB7035-1
GTIN	4045197875044
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 080408 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado