



## Balanza de resorte, Capacidad de medición máxima: 40N



### Datos de pedido

Número de pedido	478900 40N
GTIN	4045197208170
Clase de artículo	42H

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa metálica estable en forma manejable; con acabado al martillado. Esfera giratoria dividida y claramente dispuesta con escala doble para la medición en ambos sentidos. Con aguja e indicador de seguimiento.

#### Aplicación:

Para electrotecnia y mecánica de precisión, por ejemplo, para regular la presión de contacto de los resortes de relé, controlar la presión de las escobillas del motor o ajustar resortes de tracción o compresión.

#### Precisión:

$\pm 0,01 \times (\text{campo de medición} + \text{valor de medición})$ .

### Descripción técnica

Ø de esfera giratoria	72 mm
Capacidad de medición	4 - 40 N
Longitud de palpador L	48 mm
Valor de división de la escala	1 N
Calibración	K1
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Balanza de resorte

---

## Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F

027730 F