



Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.º114030 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 6-10



Datos de pedido

Número de pedido	115050 6-10
GTIN	4045197871794
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Nota:

Tam. 13,2 – 20: Con mango escalonado-Ø 12,7 mm.

Refrigeración interior: no

Mango: Mango cilíndrico

Zona de la broca: 6 - 10 mm

Número de brocas: 41

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente: 0,1 mm

Descripción técnica

Mango	Mango cilíndrico
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,1 mm

Zona de la broca	6 - 10 mm
Número de brocas	41
Número de filos Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Material de corte	HSS
Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	130 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	sí
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	18 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	30 m/min	K
CuZn	adecuado	40 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,9	114030 7,9
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,4	114030 7,4
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,1	114030 9,1
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,6	114030 6,6
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,3	114030 9,3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7	114030 7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,4	114030 8,4
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,1	114030 8,1
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,2	114030 9,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,8	114030 8,8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,1	114030 6,1
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,8	114030 7,8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,3	114030 8,3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,9	114030 9,9
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,7	114030 7,7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,8	114030 9,8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,5	114030 6,5

Hoja de datos

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,1	114030 7,1
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,2	114030 7,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,6	114030 8,6
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,7	114030 9,7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,4	114030 6,4
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,6	114030 9,6
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,3	114030 7,3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,2	114030 6,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,5	114030 7,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,3	114030 6,3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,7	114030 8,7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,9	114030 6,9
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,4	114030 9,4
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10	114030 10
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,7	114030 6,7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,6	114030 7,6
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,2	114030 8,2
	114030 8,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6

114030 6

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,5

114030 9,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,9

114030 8,9

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8

114030 8

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9

114030 9

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,8

114030 6,8