



Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.º114030 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 1-13KB



Datos de pedido

Número de pedido	115050 1-13KB
GTIN	4045197875433
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Nota:

Tam. 13,2 – 20: Con mango escalonado-Ø 12,7 mm.

Refrigeración interior: no

Mango: Mango cilíndrico

Zona de la broca: 1 - 13 mm

Número de brocas: 29

Ø de agujero para roscar: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente: 0,5 mm

Descripción técnica

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,5 mm
---	--------

Zona de la broca	1 - 13 mm
Número de brocas	29
Mango	Mango cilíndrico
Ø de agujero para roscar	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Número de filos Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	130 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	sí
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Accesorios

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2 Pulgadas o mm	114030 2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,5 Pulgadas o mm	114030 4,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,3 Pulgadas o mm	114030 3,3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7 Pulgadas o mm	114030 7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,5 Pulgadas o mm	114030 9,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 1,5 Pulgadas o mm	114030 1,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,8 Pulgadas o mm	114030 4,8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8 Pulgadas o mm	114030 8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5 Pulgadas o mm	114030 5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,2 Pulgadas o mm	114030 10,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,5 Pulgadas o mm	114030 10,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5,5 Pulgadas o mm	114030 5,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 11 Pulgadas o mm	114030 11
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,5 Pulgadas o mm	114030 3,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10 Pulgadas o mm	114030 10
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,5 Pulgadas o mm	114030 6,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 12,5 Pulgadas o mm	114030 12,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 13 Pulgadas o mm	114030 13
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5 Pulgadas o mm	114030 8,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 12 Pulgadas o mm	114030 12
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 11,5 Pulgadas o mm	114030 11,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2,5 Pulgadas o mm	114030 2,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4 Pulgadas o mm	114030 4
	114030 7,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,5 Pulgadas o mm

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3 Pulgadas o mm

114030 3

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 1 Pulgadas o mm

114030 1

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,2 Pulgadas o mm

114030 4,2

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9 Pulgadas o mm

114030 9

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6 Pulgadas o mm

114030 6