

LOCTITE**Producto de ensamblaje, 50 ml, ID del fabricante: 648_EPIG**

Datos de pedido

Número de pedido	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

Producto de ensamblaje universal, alta resistencia térmica. Preferentemente para cojinetes, árboles, etc.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS05: Efecto cáustico
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Quality Dress	648
Resistencia manual al cabo de	10 min

Viscosidad dinámica	450 - 550 mPas
Color	verde
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Par inicial de arranque mínimo	29 Nm
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ajuste a presión firme o con holgura
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Forma	líquido
adecuado para material	Acero
intersticio máximo	0,15 mm
Capacidad	50 ml
Base química	Metacrilato de uretano
Margen de temperatura de aplicación	-75 - 180 °C
Punto de inflamación	93,3 °C
Resistencia funcional según	3 h
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Producto de ensamblaje