

LOCTITE**Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 401_IG**

Datos de pedido

Número de pedido	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Resistencia a la tracción y al cizallamiento	20 N/mm ²
Resistencia manual al cabo de	3 - 10 s
Quality Dress	401
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Viscosidad dinámica	70 - 110 mPas
Temperatura de almacenamiento	2 - 8 °C
Forma	líquido

Margen de temperatura de aplicación	-40 - 120 °C
Color	transparente
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Densidad	1,05 g/cm ³
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Tejido
adecuado para material	Elastómero
adecuado para material	Papel
adecuado para material	Cuero
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Metal
Base química	Cianoacrilato de etilo
Capacidad	20 ml
intersticio máximo	0,15 mm
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido