

**LOCTITE****Adhesivo de 2 componentes, ID del fabricante: 9466\_IG**

## Datos de pedido

Número de pedido	083372 9466_IG
GTIN	5010266366067
Clase de artículo	04L

## Descripción

### Ejecución:

**Adhesivo viscoelástico de 2 componentes** para la elaboración fácil y rápida para uniones firmes y duraderas. Endurecimiento a temperatura ambiente.

Para uniones firmes y duraderas entre materiales distintos como madera, metales, plásticos duros y cristal. Alta resistencia al cizallamiento y al desconchado

### Aplicación:

Utilizar la pistola aplicadora n.º 083373 PISTOLE y tubitos mezcladores n.º 083376 MIXER.

Identificación de sustancia peligrosa: GHS07 atención

Identificación de sustancia peligrosa: GHS09 dañino para el medio ambiente

Identificación de sustancia peligrosa: GHS05 corrosivo

Contenido: 50 ml

Resistencia manual al cabo de: 180 min

Duración de elaboración: 60 min

Intervalo de temperatura: -55 °C

Resistencia a la tracción / al cizallamiento: 32 N/mm<sup>2</sup>

Resistencia al desconchado: 8 N/mm<sup>2</sup>

## Descripción técnica

Resistencia al desconchado	8 N/mm <sup>2</sup>
Intervalo de temperatura	-55 °C
Contenido	50 ml
Resistencia manual al cabo de	180 min
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Identificación de sustancia peligrosa	GHS09 dañino para el medio ambiente
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05 corrosivo
Resistencia a la tracción / al cizallamiento	32 N/mm <sup>2</sup>
Duración de elaboración	60 min