

**Tejido abrasivo (A) azul, normal KK 24, 230×280 mm, Tamaño de grano: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	556800 40
GTIN	4018875000755
Clase de artículo	56V

Descripción**Ejecución:**

Tejido de algodón denso, robusto y **altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo) con **corindón normal (A)**, revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. **No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.** Tamaño de hoja 230×280 mm.

Tipo **VSM KK 24: tejido azul, tela de esmeril económica** para exigencias normales.

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).

Descripción técnica

Grado de finura	grueso
Tamaño de grano	40
Quality Dress	KK 24
Serie	KK24
Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura hoja abrasiva	280 mm

Longitud hoja abrasiva	230 mm
Atributo del nombre de producto	230×280 mm
Tipo de producto	Tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Bloque abrasivo de caucho	557600
Piedra de acabado de acero	556950