



Tejido abrasivo (A) marrón, muy flexible KK 114 F, 230×280 mm, Tamaño de grano: 600



Datos de pedido

Número de pedido	556900 600
GTIN	4002748327452
Clase de artículo	56V

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y **altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo) con **corindón normal (A)**, revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. **No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.** Tamaño de hoja 230×280 mm.

Tipo **VSM KK 114 F: Tejido marrón, para exigencias extremadamente elevadas.** Esta calidad es particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo, y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse. Tipo **Starcke 531 JFF, muy flexible, ideal para rectificado de valvulería.**

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).

Descripción técnica

Grado de finura	pulido
Tamaño de grano	600
Quality Dress	Starcke 531 JFF,
Serie	KK114F
Medio abrasivo	Corindón normal

Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura hoja abrasiva	280 mm
Longitud hoja abrasiva	230 mm
Atributo del nombre de producto	230×280 mm
Tipo de producto	Tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Bloque abrasivo de caucho	557600
Piedra de acabado de acero	556950