

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes + broca espiral para agujero para roscar, Para rosca métrica: M3-12****Datos de pedido**

Número de pedido	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.º132640 y broca espiral n.º114580

Descripción técnica

Para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
anillo de color	verde

Tipo de producto

Macho para roscar

Accesorios

Macho de roscar a máquina HOLEX Pro TapHSS-E M M3	132680 M3
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Machos de roscar a máquinaHSS-E M M3	132640 M3
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro TapHSS-E M M8	132680 M8
Machos de roscar a máquinaHSS-E M M5	132640 M5
Machos de roscar a máquinaHSS-E M M10	132640 M10
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro TapHSS-E M M4	132680 M4
Machos de roscar a máquinaHSS-E M M12	132640 M12
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro TapHSS-E M M6	132680 M6
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro TapHSS-E M M12	132680 M12
Machos de roscar a máquinaHSS-E M M4	132640 M4
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro TapHSS-E M M10	132680 M10
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Machos de roscar a máquinaHSS-E M M8	132640 M8
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro TapHSS-E M M5	132680 M5
Machos de roscar a máquinaHSS-E M M6	132640 M6
Caja vacía Tipo 4	146960 4