

**STARCKE®****Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A), Ø 125 mm, Tamaño de grano: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	567715 40
GTIN	4002748776892
Clase de artículo	56Z

**Descripción****Ejecución:**

Papel abrasivo Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 – 400, recubrimiento de estearato) de **alta resistencia y dispersión densa**. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A).

La **cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles** y es autoadhesiva en combinación con **platos lijadores con Cierre por adherencia**, p. ej.n.º **567760**. Para cambiar el disco de forma rápida.

**Aplicación:**

En **lijadoras angulares** o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima **40m/s**.

**De uso universal** para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.

**Nota:**

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902 – 566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con Ø 50 mm y Ø 75 mm en el n.º 554005 y sig.

## Descripción técnica

Tamaño de grano	40
Ø de muela	125 mm
Quality Dress	540 FK
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

---

## Accesorios

Bloques abrasivos manuales con adherencia apto para Ø  
de discos 125 mm

567857 125

Plata para pulir con Cierre por adherencia,M14 Ø exterior  
125 mm

567762 125

Plato lijador con Cierre por adherencia,M14 Ø exterior 125  
mm

567760 125