



## Tejido abrasivo (A) marrón, muy flexible KK 114 F, 230×280 mm, Tamaño de grano: 100



### Datos de pedido

Número de pedido	556900 100
GTIN	4018875000410
Clase de artículo	56V

### Descripción

#### Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y **altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo) con **corindón normal (A)**, revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. **No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.** Tamaño de hoja 230×280 mm.

Tipo **VSM KK 114 F: Tejido marrón, para exigencias extremadamente elevadas.** Esta calidad es particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo, y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

#### Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).

### Descripción técnica

Tamaño de grano	100
Grado de finura	medio
Quality Dress	KK 114 F
Serie	KK114F
Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A

Anchura hoja abrasiva	280 mm
Longitud hoja abrasiva	230 mm
Atributo del nombre de producto	230×280 mm
Tipo de producto	Tejido abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Piedra de acabado de acero	556950
Bloque abrasivo de caucho	557600