

SWISS TOOLS

Portaherramientas axial, simple, izquierda, PSC 80, para cuadrado soporte: 32mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 318942 32 |
| GTIN | 2050001930040 |
| Clase de artículo | 36D |

Descripción**Ejecución:**

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Longitud de sujeción L ₁ | 98 mm |
| Ø exterior D | 110 mm |
| para cuadrado soporte | 32 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 140 mm |
| B | 55 mm |
| Adaptador | PSC 80 |
| Norma asiento | ISO 26623-2 |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Portaherramientas |

