

Garant**Soporte para barras de mandrinar ranurado, HSK-T 63, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318831 10
GTIN	4045197905161
Clase de artículo	31G

Descripción**Ejecución:**

GARANT - Mayor estabilidad y efecto de amortiguación de vibraciones gracias al enlazamiento de la barra de mandrinar.

Aplicación:

Para alojar barras de mandrinar.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	10 mm
Longitud de voladizo medida A	105 mm
Ø exterior D	45 mm
L ₁	79,05 mm
Adaptador	HSK-T 63
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

