

Garant**Portaherramientas eco axial, simple, derecha, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318620 25
GTIN	4045197889379
Clase de artículo	31G

Descripción**Ejecución:**

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT eco.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₁	88 mm
para cuadrado soporte	25 mm
Ø exterior D	102 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
B	40 mm
Adaptador	HSK-T 63

Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portaherramientas