

**Garant****Portaherramientas eco axial, doble, derecha, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318623 25
GTIN	4045197893253
Clase de artículo	31G

**Descripción****Ejecución:**

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

**GARANT** - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT eco.

**Aplicación:**

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

**Nota:**

Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.

**Descripción técnica**

para cuadrado soporte	25 mm
Longitud de sujeción L <sub>1</sub>	88 mm
B	40 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Ø exterior D	102 mm
Adaptador	HSK-T 63

Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portaherramientas