

**Garant****Portaherramientas eco radial, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 318625 25     |
| GTIN              | 4045197893260 |
| Clase de artículo | 31G           |

**Descripción****Ejecución:**

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

**GARANT** - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT eco.

**Aplicación:**

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

**Nota:**

Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.

**Descripción técnica**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Longitud de voladizo medida A       | 90 mm    |
| Longitud de sujeción L <sub>1</sub> | 88 mm    |
| B                                   | 40 mm    |
| para cuadrado soporte               | 25 mm    |
| Ø exterior D                        | 102 mm   |
| Adaptador                           | HSK-T 63 |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Norma asiento          | ISO 12164-3       |
| Refrigeración interior | sí                |
| Tipo de producto       | Portaherramientas |