

Garant**Portaherramientas eco diagonal 45°, derecha, PSC 63, para cuadrado soporte: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318857 25
GTIN	4045197893338
Clase de artículo	31G

Descripción**Ejecución:**

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

GARANT Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT eco.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición. Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.

Descripción técnica

Desplazamiento central punta f	12,7 mm
Longitud de voladizo medida A	110 mm
Ø exterior D	94 mm
para cuadrado soporte	25 mm
B	40 mm
Adaptador	PSC 63

Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portaherramientas