

Garant**Alojamiento longitudinal eco BMT, BMT: 55/D****Datos de pedido**

Número de pedido	319884 55/D
GTIN	4045197877369
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Placa de compresión con resorte para la sujeción uniforme de las herramientas de torno. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión. Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar. Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.

Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Apropiado para soportes de torneado convencionales.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Descripción técnica

x	60 mm
h ₁	20 mm
Máquinas adecuadas	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon

L ₂	64 mm
b ₂	70,5 mm
L ₁	64 mm
h ₂	85 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas