

Garant**Alojamiento transversal eco BMT, BMT: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	319886 60
GTIN	4045197877390
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Placa de compresión con resorte para la sujeción uniforme de las herramientas de torno. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión. Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar. Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.

Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Apropiado para soportes de torneado convencionales.

Aplicación:

Principalmente para el planeado y el mecanizado interior.

Descripción técnica

b_2	70 mm
Máquinas adecuadas	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
L_2	84 mm

h_1	25 mm
L_1	94 mm
h_2	108 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas