

Garant**Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	319888 40
GTIN	4045197877437
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Para refrigeración interna y externa.

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Placa de compresión con resorte para la sujeción uniforme de las herramientas de torno. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión. Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar. Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

Descripción técnica

D_a	32 mm
Máquinas adecuadas	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm

L ₃	10 mm
L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas