

**Garant****Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 55/E****Datos de pedido**

Número de pedido	319888 55/E
GTIN	4045197877451
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

Para refrigeración interna y externa.

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Placa de compresión con resorte para la sujeción uniforme de las herramientas de torno. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión. Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar. Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.

**Aplicación:**

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

**Descripción técnica**

$D_a$	32 mm
x	85 mm
$L_1$	64 mm
$h_1$	85 mm

L <sub>3</sub>	22 mm
Z	58 mm
Máquinas adecuadas	Emag VL, Emag VT
l <sub>1</sub>	115 mm
L <sub>2</sub>	64 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas