

**Garant****Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca antivibratorio, forma cónica, HSK-A 63, Rosca M × Longitud L1: M8X100****Datos de pedido**

Número de pedido	307037 M8X100
GTIN	4045197905109
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Con RFID/perforación Balluffchip. Forma constructiva cónica. **Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

**Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Partes opcionales:**

Prolongación n° 301342, reducción n° 301344, tubo refrigerante n° 309880, llave de vaso n° 309890.

**Nota:**

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.° 301374 – 301379 y n.° 301361 – 301368.

**Descripción técnica**

Longitud útil L <sub>1</sub>	100 mm
Longitud de voladizo medida A	126 mm
Ø de la perforación D <sub>1</sub>	8,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ø exterior D	23 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Rosca M	M8×100
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca