

Garant**Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca antivibratorio, forma cónica, HSK-A 63, Rosca M × Longitud L1: M10X150****Datos de pedido**

Número de pedido	307037 M10X150
GTIN	4045197905116
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Con RFID/perforación Balluffchip. Forma constructiva cónica. **Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n° 301342, reducción n° 301344, tubo refrigerante n° 309880, llave de vaso n° 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.° 301374 – 301379 y n.° 301361 – 301368.

Descripción técnica

Rosca M	M10×150
Ø D ₂	18 mm
Longitud útil L ₁	150 mm
Longitud de voladizo medida A	176 mm
L ₂	5 mm
Ø exterior D	36,5 mm

Ø de la perforación D ₁	10,5 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca