


STARCKE®**Muela abrasiva de tejido con Cierre por adherencia (ZA), Ø 125 mm, Tamaño de grano: 24****Datos de pedido**

Número de pedido	567615 24
GTIN	4002748779909
Clase de artículo	56Z

Descripción**Ejecución:**

Muelas abrasivas con Cierre por adherencia 341XK **extremadamente robustas** en **soporte de tejido reforzado, resistente al desgarre**. Sistema de aglomerado de nuevo desarrollo con corindón de circonio (ZA).

La **cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles** y es autoadhesiva en combinación con **platos lijadores con Cierre por adherencia**, p. ej.n.º **567760**. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En **lijadoras angulares** o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima **40 m/s**.

Ámbitos de empleo muy diversos en el **rectificado basto y fino de metales**.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902 – 566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con Ø 50 mm y Ø 75 mm en el n.º 554005 y sig.

Descripción técnica

Tamaño de grano	24
Ø de muela	125 mm

Quality Dress	341XK
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Plata para pulir con Cierre por adherencia, M14 Ø exterior 125 mm

567762 125

Bloques abrasivos manuales con adherencia apto para Ø
de discos 125 mm

567857 125

Plato lijador con Cierre por adherencia, M14 Ø exterior 125
mm

567760 125