

**Cabezal de sujeción blando, SK 100, Ø de taladro de inicio: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329956 15
GTIN	2050001925947
Clase de artículo	33H

**Descripción****Ejecución:**

Blando (dureza reducida de 40 HRC en la perforación) para el torneado interior propio.  
Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

**Aplicación:**

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

**Nota:**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**  
**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

**Descripción técnica**

Ø de taladro de inicio	15 mm
perfil	redondo
Dureza	60 HR
Longitud L	59 mm

Adaptador	SK 100
Tipo de producto	Cabezal de sujeción