

**Cabezal de sujeción blando, SK 100, Ø de taladro de inicio: 65mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329956 65
GTIN	2050001925978
Clase de artículo	33H

Descripción**Ejecución:**

Blando (dureza reducida de 40 HRC en la perforación) para el torneado interior propio.
Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Descripción técnica

Ø de taladro de inicio	65 mm
Dureza	60 HR
perfil	redondo
Longitud L	59 mm

Adaptador	SK 100
Tipo de producto	Cabezal de sujeción