


**STARCKE®****Papel abrasivo (SiC) resistente al agua Matador, 230×280 mm, Tamaño de grano: 150****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 557500 150    |
| GTIN              | 4002748308772 |
| Clase de artículo | 56Z           |

**Descripción****Ejecución:**

Papel de látex flexible y muy resistente con **carburo de silicio (SiC)** revestido uniformemente. Buen agarre del grano, gran capacidad abrasiva y duración prolongada. **Tamaño de hoja 230×280 mm.**

**Aplicación:**

Principalmente para rectificado manual en la fabricación de carrocerías, talleres de reparación y talleres de esmaltado, para rectificar y rectificar con precisión de superficies pintadas o emplastecidas.

**Descripción técnica**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Grado de finura           | medio              |
| Tamaño de grano           | 150                |
| Quality Dress             | 911 C              |
| Serie                     | Matador            |
| Medio abrasivo            | Carburo de silicio |
| Símbolo de medio abrasivo | SiC                |
| Anchura hoja abrasiva     | 280 mm             |
| Longitud hoja abrasiva    | 230 mm             |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Atributo del nombre de producto | 230×280 mm     |
| Tipo de producto                | Papel abrasivo |

## Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 67 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado                   |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado                   |                |            |
| Piedra                         | adecuado con restricciones |                |            |
| Barnices                       | adecuado                   |                |            |
| Uni                            | adecuado con restricciones |                |            |
| húmedo máximo                  | adecuado                   |                |            |
| seco                           | adecuado con restricciones |                |            |

## Accesorios

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Bloque abrasivo de caucho  | 557600 |
| Piedra de acabado de acero | 556950 |