

STARCKE®**Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A), Ø 115 mm, Tamaño de grano: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	567705 80
GTIN	4002748776854
Clase de artículo	56Z

Descripción**Ejecución:**

Lija Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 – 400, recubrimiento de estearato) de **alta resistencia y dispersión densa**. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial **(A)**. La **cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles** y es autoadhesiva en combinación con **platos lijadores con Cierre por adherencia**, p. ej.n.º **567760**. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En **lijadoras angulares** o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima **40 m/s**.

De uso universal para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902 – 566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con Ø 50 mm y Ø 75 mm en el n.º 554005 y sig.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Ø de muela	115 mm
Quality Dress	540 FK
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plata para pulir con Cierre por adherencia,M14 Ø exterior
115 mm

567762 115

Plato lijador con Cierre por adherencia,M14 Ø exterior 115
mm

567760 115