

**Tejido abrasivo (A) azul, normal KK 24, 230×280 mm, Tamaño de grano: 240****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 556800 240 |
| GTIN | 4018875000847 |
| Clase de artículo | 56V |

Descripción**Ejecución:**

Tejido de algodón denso, robusto y **altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo) con **corindón normal (A)**, revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. **No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.** Tamaño de hoja 230×280 mm.

Tipo **VSM KK 24: tejido azul, tela de esmeril económica** para exigencias normales.

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Grado de finura | fino |
| Tamaño de grano | 240 |
| Quality Dress | KK 24 |
| Serie | KK24 |
| Medio abrasivo | Corindón normal |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Anchura hoja abrasiva | 280 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Longitud hoja abrasiva | 230 mm |
| Atributo del nombre de producto | 230×280 mm |
| Tipo de producto | Tejido abrasivo |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Barnices | adecuado con restricciones | | |
| Uni | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

| | |
|----------------------------|--------|
| Bloque abrasivo de caucho | 557600 |
| Piedra de acabado de acero | 556950 |