

**STARCKE®****Papel abrasivo (SiC) resistente al agua Matador, 230×280 mm, Tamaño de grano: 320****Datos de pedido**

Número de pedido	557500 320
GTIN	4002748308697
Clase de artículo	56Z

**Descripción****Ejecución:**

Papel de látex flexible y muy resistente con **carburo de silicio (SiC)** revestido uniformemente. Buen agarre del grano, gran capacidad abrasiva y duración prolongada. **Tamaño de hoja 230×280 mm.**

**Aplicación:**

Principalmente para rectificado manual en la fabricación de carrocerías, talleres de reparación y talleres de esmaltado, para rectificar y rectificar con precisión de superficies pintadas o emplastecidas.

**Descripción técnica**

Grado de finura	muy fino
Tamaño de grano	320
Quality Dress	911 A
Serie	Matador
Medio abrasivo	Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Anchura hoja abrasiva	280 mm
Longitud hoja abrasiva	230 mm

Atributo del nombre de producto	230×280 mm
Tipo de producto	Papel abrasivo

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Bloque abrasivo de caucho	557600
Piedra de acabado de acero	556950