



Balanza de resorte Medio Line, Intervalo de pesaje máximo: 300g



Datos de pedido

Número de pedido	479415 300
GTIN	2050001051677
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

Balanzas de precisión elevada $\pm 0,3\%$ de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 – solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

Suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.

Descripción técnica

Longitud de la escala	100 mm
División	2 g
Intervalo de pesaje máximo	300 g
Toma de la carga	Pinza

Calibración	K1
Tipo de producto	Balanza de resorte

Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F	027730 F
---------------------------------------	----------

Accesorios

Gancho y pinza para Micro / Medio	479428
Indicador de seguimiento Tipo MEDIO	479429 MEDIO
Juego de compresión Tipo MEDIO	479421 MEDIO