



Balanza de resorte Macro Line, Intervalo de pesaje máximo: 5kg



Datos de pedido

Número de pedido	479420 5
GTIN	7612348800056
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

Balanzas de precisión elevada $\pm 0,3\%$ de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 – solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

Con indicador de seguimiento y asidero.

Suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.

Descripción técnica

División	50 g
Longitud de la escala	140 mm
Toma de la carga	Gancho
Intervalo de pesaje máximo	5 kg

Calibración	K1
Tipo de producto	Balanza de resorte

Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F	027730 F
---------------------------------------	----------

Accesorios

Juego de compresión Tipo MACRO	479421 MACRO
Indicador de seguimiento Tipo MACRO	479429 MACRO