


STARCKE®**Papel abrasivo (SiC) resistente al agua Matador, 230×280 mm, Tamaño de grano: 2500****Datos de pedido**

Número de pedido	557500 2500
GTIN	4002748325953
Clase de artículo	56Z

Descripción**Ejecución:**

Papel de látex flexible y muy resistente con **carburo de silicio (SiC)** revestido uniformemente. Buen agarre del grano, gran capacidad abrasiva y duración prolongada. **Tamaño de hoja 230×280 mm.**

Aplicación:

Principalmente para rectificado manual en la fabricación de carrocerías, talleres de reparación y talleres de esmaltado, para rectificar y rectificar con precisión de superficies pintadas o emplastecidas.

Descripción técnica

Grado de finura	pulido
Tamaño de grano	2500
Quality Dress	911 A
Serie	Matador
Medio abrasivo	Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Anchura hoja abrasiva	280 mm
Longitud hoja abrasiva	230 mm

Atributo del nombre de producto	230×280 mm
Tipo de producto	Papel abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Bloque abrasivo de caucho	557600
Piedra de acabado de acero	556950