

STARCKE®**Juego de papel abrasivo de 50 piezas sin perforar, Tamaño de grano: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	557571 80
GTIN	4002748356223
Clase de artículo	56Z

Descripción**Ejecución:**

Papel B o C flexible con contenido de látex, recubierto con corindón (542B7 / 542C7). **Parte posterior con adherencia de Cierre por adherencia** para un rápido cambio de hoja y una mayor resistencia al desgarro.

Ventaja:

Rectificado de madera y barniz

- **Extraordinario agarre al grano – larga durabilidad, daño reducido de la superficie gracias a una rotura de granos temprana.**
- **Los aditivos repelentes al polvo impiden la adhesión de polvo de amoladura.**
- **Grano de corindón de alta calidad para un rendimiento de rectificado máximo hasta el final.**

Aplicación:

Para el uso manual con bloque abrasivo manual n.º 557550 tam.140.

Rectificado de imprimaciones, pigmentos de carga, barnices protectores y desbarbado y eliminación de piezas de construcción de plástico y para el mecanizado general de madera.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Grado de finura	grueso
Anchura	67 mm

Longitud	140 mm
Tipo de producto	Papel abrasivo con cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Bloque abrasivo manual combinado duro / blando Longitud 140 mm	557555 140
Bloque abrasivo manual ergonómico Longitud 140 mm	557550 140