



## Balanza de resorte Medio Line, Intervalo de pesaje máximo: 1000g



### Datos de pedido

Número de pedido	479415 1000
GTIN	2050001051691
Clase de artículo	47F

### Descripción

#### Ejecución:

Balanzas de precisión elevada  $\pm 0,3\%$  de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 – solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

#### Suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

#### Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.

### Descripción técnica

Toma de la carga	Pinza
División	10 g
Intervalo de pesaje máximo	1000 g
Longitud de la escala	100 mm

Calibración	K1
Tipo de producto	Balanza de resorte

### Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F	027730 F
---------------------------------------	----------

### Accesorios

Juego de compresión Tipo MEDIO	479421 MEDIO
Indicador de seguimiento Tipo MEDIO	479429 MEDIO
Gancho y pinza para Micro / Medio	479428