

## Tampón Pasa / No Pasa para roscas MultiCheck, Rosca: M8



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 486510 M8     |
| GTIN              | 2050001060808 |
| Clase de artículo | 48B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Similar a n.º 486000 o 486100.

Cuerpo de acero, rígido y fácil de sujetar con casquillo deslizante de aluminio graduado para medición y lectura directa de **profundidad de rosca hasta 4 x D**.

#### Ventaja:

Comprobación de la conformidad de los calibres para roscas exteriores y de la profundidad de rosca en una operación. Se gana hasta un 50 % de tiempo en un ciclo de verificación. Sustitución sencilla de los calibres macho usados (juego de montaje a petición).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

MultiCheck para roscas normales y finas con nonio (lectura hasta 0,1 mm) o con indicador digital (lectura hasta 0,01 mm) incluida la salida de datos **a petición** (véase n.º 486511 – 486516).

### Descripción técnica

|               |         |
|---------------|---------|
| Rosca         | M8      |
| Paso de rosca | 1,25 mm |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Lectura          | 0,5 mm                     |
| Norma            | DIN 13                     |
| Tipo de rosca    | M                          |
| Tipo de calibre  | Calibre No pasa            |
| Tipo de calibre  | Calibre Pasa               |
| Calibración      | Precio a petición          |
| Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |

### Servicios

|                |           |
|----------------|-----------|
| Ø máximo 60 mm | 028650 60 |
|----------------|-----------|