

**STARCKE®****Juego de papel abrasivo de 50 piezas sin perforar, Tamaño de grano: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	557571 120
GTIN	4002748356230
Clase de artículo	56Z

**Descripción****Ejecución:**

Papel B o C flexible con contenido de látex, recubierto con corindón (542B7 / 542C7). **Parte posterior con adherencia de Cierre por adherencia** para un rápido cambio de hoja y una mayor resistencia al desgarro.

**Ventaja:**

Rectificado de madera y barniz

- **Extraordinario agarre al grano – larga durabilidad, daño reducido de la superficie gracias a una rotura de granos temprana.**
- **Los aditivos repelentes al polvo impiden la adhesión de polvo de amoladura.**
- **Grano de corindón de alta calidad para un rendimiento de rectificado máximo hasta el final.**

**Aplicación:**

Para el uso manual con bloque abrasivo manual n.º 557550 tam.140.

Rectificado de imprimaciones, pigmentos de carga, barnices protectores y desbarbado y eliminación de piezas de construcción de plástico y para el mecanizado general de madera.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	120
Grado de finura	medio
Anchura	67 mm

Longitud	140 mm
Tipo de producto	Papel abrasivo con cierre por adherencia

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

## Accesorios

Bloque abrasivo manual ergonómico Longitud 140 mm	557550 140
Bloque abrasivo manual combinadoduro / blando Longitud 140 mm	557555 140