

## Tampón Pasa / No Pasa para roscas MultiCheck, Rosca: M12



### Datos de pedido

Número de pedido	486510 M12
GTIN	2050001060822
Clase de artículo	48B

### Descripción

#### Ejecución:

Similar a n.º 486000 o 486100.

Cuerpo de acero, rígido y fácil de sujetar con casquillo deslizante de aluminio graduado para medición y lectura directa de **profundidad de rosca hasta 4 x D**.

#### Ventaja:

Comprobación de la conformidad de los calibres para roscas exteriores y de la profundidad de rosca en una operación. Se gana hasta un 50 % de tiempo en un ciclo de verificación. Sustitución sencilla de los calibres macho usados (juego de montaje a petición).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

MultiCheck para roscas normales y finas con nonio (lectura hasta 0,1 mm) o con indicador digital (lectura hasta 0,01 mm) incluida la salida de datos **a petición** (véase n.º 486511 – 486516).

### Descripción técnica

Rosca	M12
Paso de rosca	1,75 mm

Lectura	0,5 mm
Norma	DIN 13
Tipo de rosca	M
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Calibre tampón para roscas

### Servicios

Ø máximo 60 mm	028650 60
----------------	-----------