



Balanza de resorte Macro Line, Intervalo de pesaje máximo: 50kg



Datos de pedido

Número de pedido	479420 50
GTIN	7612348800506
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

Balanzas de precisión elevada $\pm 0,3\%$ de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 – solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

Con indicador de seguimiento y asidero.

Suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.

Descripción técnica

División	500 g
Longitud de la escala	90 mm
Toma de la carga	Gancho
Intervalo de pesaje máximo	50 kg

Calibración	K1
Tipo de producto	Balanza de resorte

Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F	027730 F
---------------------------------------	----------

Accesorios

Indicador de seguimiento Tipo MACRO	479429 MACRO
Juego de compresión Tipo MACRO	479421 MACRO